

LV: BUGBUSTER – LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA

ELEKTRONISKS KAITĒKĻU ATBAIDĪTĀJS - PĀRSKATS

Īpašības

- Netoksisks un videi draudzīgs
- Ultraskaņas frekvenču diapazons: 22–65 kHz
- Aizsardzības zona: 120–150 m²

Tehniskās specifikācijas

- Frekvenču diapazons: 22–65 kHz
- Barošanas avots: AC 110–240 V, 50–60 Hz
- Elektroenerģijas patēriņš: 3–5 W

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

1. Uzstādiet ierīci vismaz 30 cm virs grīdas. Tai jābūt novietotai vertikāli un tieši pievienotai elektrības kontaktligzdai.
2. Neuzstādiet ierīci aiz aizkariem, paklājiem vai citiem skaņu absorbējošiem materiāliem, jo tas var samazināt skaņas spiedienu un negatīvi ietekmēt darbības efektivitāti.
3. Ir normāli pamanīt graužēju un kaitēkļu aktivitātes palielināšanos pirmajās dažās lietošanas dienās, jo ultraskaņas viļņi izdzen tos no slēptuvēm.
4. Ierīci var tieši pievienot AC 110 V vai 220 V elektrības kontaktligzdai (darbības diapazons: AC 110–240 V, 50–60 Hz).
5. **Uzmanību:** Sargājiet ierīci no mitruma un ūdens.
6. Netīriet ierīci ar stiprām ķīmikālijām, ūdeni vai mitru drānu. Ja nepieciešams, izmantojiet sausu, mīkstu drānu ar maigu tīrīšanas līdzekli.
7. Nemetiet ierīci un nepakļaujiet to spēcīgiem triecieniem.
8. Darba temperatūra: no 0 °C līdz 40 °C
9. Lai uzlabotu efektivitāti, izmantojiet vairākas ierīces lielās platībās, piemēram, noliktavās, uzglabāšanas telpās vai vidēs ar vairākām istabām.

INSTRUKCIJAS PAR PĀRSTRĀDI UN IZMETIENU:



Šī etiķete nozīmē, ka produkts nedrīkst tikt izmesti kā parasts sadzīves atkritums visā ES. Lai novērstu iespējamus kaitējumus vides vai cilvēku veselībai no nekontrolētas atkritumu izgāšanas. Pārstrādājiet atbildīgi, lai veicinātu materiālu resursu ilgtspējīgu izmantošanu. Ja vēlaties atgriezt lietoto ierīci, izmantojiet atdevi un kolekcijas sistēmu vai sazinieties ar mazumtirgotāju, no kura iegādājāties produktu. Mazumtirgotājs var pieņemt produktu ekoloģiski drošai pārstrādei.



Ražotāja deklarācija, ka produkts atbilst attiecīgajām ES direktīvām.