

HU: HYDROSTREAM - FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

Hordozható lítium akkumulátoros autómosó. Kérjük, használat előtt töltsse fel teljesen az akkumulátort!

A csomagolás tartalma




Termék áttekintés

Ez az elektromos autómosó egy cégünk által kifejlesztett hordozható önkiszolgáló autómosó. A nagy nyomású autómosás elengedhetetlen a hatékony tisztításhoz. Ez a termék integrált kialakítású, nagy nyomású, kompakt méretű és rugalmasan használható. Lítium akkumulátort és habtartályt tartalmaz, nem korlátozódik az áramforrás elérhetőségétől, ami fokozza az önkiszolgáló autómosás élményét. A termék hordozható, lehetővé téve az autómosást bármikor és bárhol, értékes időt takarítva meg Önnek. Az elektromos autómosó konfigurációi változhatnak; kérjük, tekintse meg az adott modellt.

A termék jellemzői

1. Az 54-es pisztoly méltóságteljes formája egyszerre biztosítja az esztétikus megjelenést és a kényelmet az ergonomikus kézi fogantyúval.
2. A töltő kialakítás egy belső lítium akkumulátorcsomagot tartalmaz, amely nagy teljesítményű tápellátást biztosít a nagy nyomású vízpisztoly számára.
3. A vízcsőcsatlakozás menetes, így biztosítva a szilárd és biztonságos rögzítést.
4. Intelligens töltésvédelem: a töltő töltés közben piros fényt mutat. Amikor teljesen feltöltődik, automatikusan leállítja a töltést és zöld fényt mutat.
5. Hab funkció: öntsön mosófolyadékot a habkannába, adjon hozzá vizet, és szerelje fel a szórófejet, hogy átfogó autótisztítást érjen el.
6. A motor fűtése normális. Ha túlmelegedés lép fel, álljon le 3-5 percre, mielőtt folytatja a használatot.
7. A képen látható teljes konfiguráció alapfelszereltség; a cserék eltérhetnek a képtől.
8. A termék különböző feszültségekkel kapható: 12V, 18V, 21V és 24V. A lítium akkumulátorok és töltők az egyes feszültségekre jellemzőek, és együtt kell használni őket.

Telepítési utasítások



1



2



3



4



5



6



7



8

1. **Szerelje be a gyorscsatlakozós szűrőt:** Csatlakoztassa a gyorscsatlakozó szűrőt a vízcsőhöz, hogy megakadályozza a szennyeződések bejutását a gépbe.
2. **Csatlakoztassa a vízcsövet a szórópisztolyhoz:** Biztonságosan csatlakoztassa a vízcsövet a szórópisztoly testéhez a megfelelő tömítés biztosítása érdekében.
3. **A hosszabbító rúd és a fúvóka csatlakoztatása:** Szerelje fel a hosszabbító rudat a szórópisztolyra, majd csatlakoztassa a tisztítási igényeinek megfelelő fúvókát.
4. **Helyezze be a lítium akkumulátort:** Helyezze be a lítium akkumulátort a gépen található, erre kijelölt nyílásba. Használat előtt győződjön meg arról, hogy az akkumulátor teljesen feltöltődött a mellékelt töltővel.
5. **Szerelje be vagy vegye ki a habkannát:** Csatlakoztassa a habforralót a szórópisztolyhoz, ha habmosásra van szükség. Vegye le, ha nincs használatban.
6. **Egyenes vonalú autómósó (0°-os fúvóka):** A 0°-os fúvókával koncentrált és erőteljes, egyenes vonalú vízpermetet használhat, amely ideális a kemény foltokhoz.
7. **Széles ventilátoros autómósó (40°-os fúvóka):** Forgassa el a 40°-os fúvókát a szélesebb szórás képéhez, amely általános tisztításhoz és öblítéshez alkalmas.
8. **Habos autómósó:** Töltse meg a habkannát a megfelelő autómósó oldattal, csatlakoztassa a szórópisztolyhoz, és egyenletesen vigye fel a habot a jármű felületére.

Hogyan mossa meg az autóját

A nyíl által jelzett irányban mosson: középről mindkét oldalra, felülről lefelé.



Hibaelhárítási módszerek

1. Ha a vízpisztoly ravaszának megnyomása nem indítja el a gépet, ellenőrizze, hogy a lítium akkumulátorban van-e áram. Töltse fel az akkumulátort a töltő segítségével.
2. Ellenőrizze, hogy a lítium akkumulátor töltő megfelelően be van-e dugva a pisztolytest töltőnyílásába. A normál fény a megfelelő csatlakoztatást jelzi. Ha nincs fény, az a lítiumakkumulátor esetleges sérülését jelzi.
3. Győződjön meg arról, hogy a vízvezeték jól csatlakozik. Ha a ravasz megnyomásával nem engedi ki a vizet, ellenőrizze, hogy a cső nem hajlott-e meg, ami vízáramlási problémákat okoz. Nyomja meg a ravaszt több mint tíz másodpercig, hogy a víz a pisztolytestbe szívódjon.
4. A használat megkezdésekor nyomja meg a ravaszt több mint tíz másodpercig, hogy a víz nagy nyomás alatt szivárogjon a pisztolytestbe.

UTASÍTÁSOK A SZEMÉTLEADÁS ÉS HULLADÉKKEZELÉSHEZ:



Ez a címke azt jelenti, hogy a terméket nem szabad háztartási hulladékként eldobni az EU egész területén. Az esetleges környezeti vagy emberi egészségre káros hatások megelőzése érdekében. Felelősségteljesen használja újra, hogy elősegítse a materialitás fenntartható felhasználását. Ha vissza szeretné adni a használt eszközt, használja az eldobási és gyűjtési rendszert, vagy lépjen kapcsolatba azokkal a kiskereskedőkkel, akiktől a terméket megvásárolta. A kiskereskedő elfogadhatja a terméket környezetbarát újrahasznosításra.



A gyártó nyilatkozata arról, hogy a termék megfelel az érvényes EU irányelveknek.

EU DECLARATION OF CONFORMITY

Manufacturer: Spatz Global Limited

Address: Unit 3A-8,12/F, Kaiser Centre, No. 18 Centre Street, Sai Ying Pun, Hong Kong

Phone: 18505815587

Email: emmy@keepselected.cn

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.

Product name: HYDROSTREAM

Model no.: PQ001

The object of the declaration described above is in conformity with the relevant Union harmonization legislation:

EMC directive 2014/30/EU

ROHS directive 2011/65/EU and 2015/863

Machinery directive 2006/42/EC

References to the relevant harmonized standards used or references to the other technical specifications in relation to which conformity is declared:

EN IEC 55014-1:2021

EN IEC 61000-3-2:2019/A1:2021

EN 61000-3-3:2013/A1:2019/A2:2021/AC:2022-01

EN IEC 55014-2:2021

IEC 62321-3-1:2013

IEC 62321-5:2013

IEC 62321-4:2013+AMD1:2017

IEC 62321-7-1:2015

IEC 62321-7-2:2017

IEC 62321-6:2015

IEC 62321-8:2017

EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A2:2019+A14:2019+A15:2021

EN 60335-2-54:2008+A11:2012+A1:2015+A12:2021+A2:2021

The products were produced according to the European Union directive and standards.

Measured noise level: 90 dB

The authorized person for compilation of the technical file is:

Rok Slapar, HS Plus d.o.o., Gmajna 8, 1236 Trzin, SI 15553442


Imported by: HS PLUS D.O.O., Gmajna 8, 1236 Trzin, Slovenia, EU

Signed for and on behalf of (company name): Spatz Global Limited

Place and date of issue: HONG KONG 2024.07.12

Name, function: Yannan Wang, General Manager

Signature:  For and on behalf of
Spatz Global Limited
施帕茨全球有限公司

Stamp:  Authorized Signature(s)

EU-MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

Gyártó: Spatz Global Limited

Címe: Spatz Spatz Europe Kft: 18 Centre Street, Sai Ying Pun, Hong Kong, Hongkong.

Phone: 18505815587

Email: emmy@keepselected.cn

A jelen megfelelőségi nyilatkozatot a gyártó kizárólagos felelőssége mellett bocsátja ki.

Termék neve: HYDROSTREAM

Modellszám: PQ001

A fent leírt nyilatkozat tárgya megfelel a vonatkozó uniós harmonizációs jogszabályoknak:

EMC-irányelv 2014/30/EU

ROHS-irányelv 2011/65/EU és 2015/863.

Gépekről szóló 2006/42/EK irányelv

Hivatkozások az alkalmazott vonatkozó harmonizált szabványokra vagy hivatkozások azokra az egyéb műszaki előírásokra, amelyekkel kapcsolatban a megfelelőségi nyilatkozatot tették:

EN IEC 55014-1:2021

EN IEC 61000-3-2:2019/A1:2021

EN 61000-3-3:2013/A1:2019/A2:2021/AC:2022-01

EN IEC 55014-2:2021 IEC 62321-3-1:2013

IEC 62321-5:2013

IEC 62321-4:2013+AMD1:2017

IEC 62321-7-1:2015

IEC 62321-7-2:2017

IEC 62321-6:2015

IEC 62321-8:2017

EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A2:2019+A14:2019+A15:2021

EN 60335-2-54:2008+A11:2012+A1:2015+A12:2021+A2:2021

A termékek az Európai Unió irányelv és szabványok szerint készültek.

Mérhető zajszint: 90 dB

A műszaki dokumentáció összeállítására jogosult személy:

Rok Slapar, HS Plus d.o.o., Gmajna 8, 1236 Trzin, SI 15553442 15553442

Importálta:: HS PLUS D.O.O., Gmajna 8, 1236 Trzin, Szlovénia,EU

Aláírva a (vállalat neve) nevében és megbízásából: Spatz Global Limited

A kibocsátás helye és időpontja: HONGKONG, 2024.07.12.

Név, funkció: Yannan Wang ,vezérigazgató

Aláírás:

Bélyegző: